



Balance de précision de haute qualité avec un affichage graphique confortable et une énorme plage de pesée

- **1** Création simplifiée de formules avec la base de données de formules dans laquelle vous pouvez enregistrer jusqu'à 99 recettes comportant chacune jusqu'à 20 composants avec nom et valeur de consigne
- Mémoire interne pour les recettes complètes avec le nom et la valeur de consigne des composants de la recette
- Aide au dosage : Mode haute stabilité et autres paramètres de filtrage sélectionnables
- Travail rapide et efficace grâce à l'écran graphique
- Guidage de l'utilisateur simple en texte clair à l'écran en DE, EN, FR, IT, ES, PT

- KERN PLJ : Programme d'ajustage interne, garantit une haute précision et rend l'utilisateur indépendant du lieu d'utilisation
- **2** KERN PLJ 2000-3A : Balance milligramme de haute qualité à portée tendue jusqu'à 2100 g – idéale pour les grands échantillons ou les récipients de tare lourds. Grande chambre de protection pour un accès confortable à la pesée. Espace de pesée L×P×H 160×170×225 mm
- **A** Chambre de protection ronde de série, uniquement pour les modèles avec plateau de dimensions **A**, espace de pesée Ø×H 150×60 mm
- Housse de protection transparente de série

- Écran graphique LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 15 mm
- Dimensions surface de pesée, inox
 - A** Ø 110 mm
 - B** Ø 160 mm, grande illustration
 - C** L×P 200×175 mm
- Température ambiante tolérée 15 °C/35 °C


















PLJ PLS RS 232 GLP Calendar Cluster Flask Folder % Bidirectional arrow Car Factory PLS-F / PLS-F PLS-A / PLS-A 1 DAY DAKKS

DAkkS

Modèle	Portée	Lecture	Reproducti- bilité	Linéarité	Dimensions totales	Poids net	Plateau de pesée	Options
								Cert. d'étalonnage
KERN	[Max] g	[d] g	g	g	L×P×H mm	env. kg		Accr. DAKKS KERN
Modèles avec ajustement externe								
PLS 420-3F	420	0,001	0,001	± 0,004	210×340×160	3,2	A	963-127
PLS 720-3A	720	0,001	0,001	± 0,002	210×340×160	4,8	A	963-103
PLS 1200-3A	1200	0,001	0,001	± 0,003	210×340×160	4,8	A	963-103
PLS 4200-2F	4200	0,01	0,01	± 0,04	210×340×120	3,2	B	963-127
PLS 6200-2A	6200	0,01	0,01	± 0,03	210×340×120	4,8	B	963-104
PLS 8000-2A	8200	0,01	0,01	± 0,04	210×340×120	4,8	B	963-104
PLS 20000-1F	20000	0,1	0,1	± 0,4	210×340×120	3,2	C	963-128
Modèles avec ajustement interne								
PLJ 420-3F	420	0,001	0,001	± 0,003	210×340×160	5,0	A	963-127
PLJ 720-3A	720	0,001	0,001	± 0,002	210×340×160	5,0	A	963-103
PLJ 1200-3A	1200	0,001	0,001	± 0,003	210×340×160	5,0	A	963-103
PLJ 2000-3A	2100	0,001	0,002	± 0,004	210×340×330	7	A	963-103
PLJ 4200-2F	4200	0,01	0,02	± 0,04	210×340×120	5,0	B	963-127
PLJ 6200-2A	6200	0,01	0,01	± 0,05	210×340×120	5,0	B	963-104