

SAUTER 287-100

KERN

Mesure mécanique du poids et de la force avec des ressorts de qualité pour une longue durée de vie



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Dynamomètre
Groupe de produit	Balance à ressort (Échelle de g/kg)
Famille de produits	287

Système de mesure

Portée [Max]	10 g
Lecture [d]	0,1 g
Résolution	100
Unités de mesure	g
Tolérance (% de [Max])	0,3%
Unité préétablie	g

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	225×12,5×12,5 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	225×12,5×12,5 mm
Boîtier diamètre (Ø)	12,2 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau crochet de levage	inox
Longueur sans charge (l [Min])	225 mm
Longueur en charge (l [Max])	330 mm
Support de charge (force de traction)	Pince

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-100
---	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×26×17 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761189867
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

