



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
72336 Balingen-Frommern  
Germany

+0049-[0]7433-9933-0  
+0049-[0]7433-9933-149  
info@kern-sohn.com

# Guide d'installation Trépied

## KERN BFS

Type BFS A07

Version 1.2  
2024-08  
D



BFS\_A07-IA-2412



# Trépieds

Version 1.2 2024-08

## Guide d'installation

---

---

### Table des matières


|            |                                      |          |
|------------|--------------------------------------|----------|
| <b>1</b>   | <b>Données techniques.....</b>       | <b>3</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dimensions .....</b>              | <b>3</b> |
| <b>2</b>   | <b>Contenu de la livraison .....</b> | <b>4</b> |
| <b>3</b>   | <b>Installation.....</b>             | <b>6</b> |

## 1 Données techniques





| KERN                    | BFS-A07  |
|-------------------------|----------|
| Hauteur du trépied (mm) | 600-1040 |








### 1.1 Dimensions

- Dimensions en mm



## 2 Contenu de la livraison


|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>A</b></p> <p>Pied de trépied</p> <p>1 x</p>           |  <p><b>B*</b></p> <p>Tube du trépied en bas</p> <p>1 x</p>   |  <p><b>C</b></p> <p>Support pour indicateur</p> <p>1 x</p> |
|  <p><b>D*</b></p> <p>Tube de trépied en haut</p> <p>1 x</p> |  <p><b>E</b></p> <p>Support de l'indicateur</p> <p>1 x</p> |  <p><b>F</b></p> <p>Vis de pied</p> <p>4 x</p>           |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>G*</b></p> <p>Raccord de tuyaux</p> <p>1 x</p>                                                                                                                      |  <p><b>S1</b></p> <p>M6 x 20</p> <p>1 x</p>                                                                                                                                            |  <p><b>S2</b></p> <p>Écrou M8</p> <p>4 x</p> |
|  <p><b>S3</b></p> <p>Rondelle</p> <p>1 x</p>  <p><b>S7</b></p> <p>M4 x 10</p> <p>4 x</p> |  <p><b>S5</b></p> <p>M7 x 10</p> <p>1x</p>  <p><b>S8</b></p> <p>M6 x 10 Vis sans tête</p> <p>2 x</p> |  <p><b>S6</b></p> <p>M5 x 16</p> <p>3 x</p>  |

B, D et G sont livrés prémontés.


### 3 Installation

Mise en œuvre :




⇒ Visser les vis du pied dans le pied du trépied


⇒ Insérer le tube inférieur (**B**) dans le pied du trépied



⇒ Fixer le tube à l'aide des vis



⇒ Insérer le support **(E)** pour l'appareil d'affichage dans l'extrémité supérieure du tube du statif **(D)** et le fixer avec la vis **(S4)**. Bloquer le côté opposé avec la rondelle **(S3)** et l'écrou **(S2)**.



- ⇒ Insérer l'adaptateur **(C)** pour l'appareil d'affichage dans l'extrémité supérieure du tube du trépied **(D)** et le fixer avec les vis **(S6)**.
- ⇒ Fixer l'appareil d'affichage avec les vis **(S7)** sur le support pour l'appareil d'affichage.