

KERN BIC-A07

KERN

Paire de plaques d'assise pour la fixation de pont bascule au sol



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Plaque d'assise

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	200×200×10 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	100×287×3 mm
Matériau	acier, revêtement par poudre
Matériau plateforme	acier, laqué
Matériau capteur(s) de charge	acier
Matériau	acier (1.4305)

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-20 °C
Température ambiante [Max]	60 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	200×200×10 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,75 kg
Poids brut env.	0,80 kg
Poids d'expédition	0,785 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761193291
Classification REACH	pas de substances interdites