


KERN CFS300-3

Professionelle Zählwaage mit 100 Artikelspeicherplätzen und Zweitwaagenschnittstelle, Zählauflösung 75.000 Punkte

KERN®



Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	1 mg
Linéarité:	4 mg
Plage de tare:	300 g
Poids de réglage recommandé:	200 g (F1); 100 g (F1)
Portée [Max]:	300 g
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	2 mg
Résolution:	300000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	g

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2 cm
------------------------------	------

Comptage

Poids de référence:	oui
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	5 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	50 mg
Résolution de comptage:	60000

Fonctions

Fonction de comptage:	oui
Fonction de conversion:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	0 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional
Durée de fonction:	70 h
Durée de fonction:	40 h
n/a:	CH EURO UK

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

Alimentation en énergie

Temps de charge:	14 h
Tension d'entrée:	110 V - 230 V AC

Prestation

Certificat DAkkS:	963-127
-------------------	---------

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de comptage

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	630 x 545 x 225 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	5,500 kg
Poids net:	2,500 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	320 x 350 x 180 mm
Dimensions paravent de protection (LxPxH):	167 x 154 x 80 mm
Dimensions totales (LxPxH):	320 x 350 x 180 mm
Espace de pesée (LxPxH):	158 x 143 x 64 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (d):	80