

SAUTER DB 0.5-4

Test de couple confortable pour les outils

KERN



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Couplemètre
Groupe de produit	Couplemètre pour outils
Famille de produits	DB

Système de mesure

Capteurs de couple pris en charge	20 mm 3/8 "
Plage de mesure couple [Max]	0,5 Nm
Lecture couple [d] (Nm)	0,1 mNm
Mémoire interne des données : nombre de groupes de valeurs	1
Protection de surcharge (% de [Max])	120%
Unités de mesure	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/ lbs, ft/lbs
Fréquence de mesure interne	1000 Hz
Tolérance (% de [Max])	0,5%
Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles	500
Plage de mesure couple [Min]	0,025 Nm

Écran

Écran type	graphique LCD
Écran résolution	128×64

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	200×100×50 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	180×110×60 mm
Dimensions appareil (L×P×H)	200×100×50 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	180×110×60 mm
Matériau boîtier	métal, laqué

Fonctions

Fonction de valeur limite	✓
Fonction Peak	✓
Fonction mémoire	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	1 - 60 min

Interface

Interfaces	RS-232 de série USB-Device
------------	-------------------------------

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	9 V, 500 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure positive, Ø extérieur 5,5 mm, Ø intérieure 2,1 mm, longue 10,8 mm
Type de pile/accu	NiMH
Connexion de la batterie	Connecteur de baignoire 2 pôles
Pile capacité	750 mAh
Pile tension	4,8 V
Pile - Poids individuel	50 g
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	18 h
Batterie temps de chargement	14 h
Pile/batterie connectée	connexion électrique fixe, non isolée

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	15 °C
Température ambiante [Max]	35 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

SAUTER DB 0.5-4



Test de couple confortable pour les outils

Homologation

Sigle CE ✓

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine 961-120

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	370×325×110 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,2 kg
Poids brut env.	3,4 kg
Poids d'expédition	3,29 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761193437
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

