

KERN FOB 0.5K-4NS

KERN

Balance de table en inox compacte avec type de protection IP65 élevé contre la poussière et les projections d'eau



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Balance de table en inox
Famille de produits	FOB-NS

Système de mesure

Système de pesée	Jauge de contrainte
Nombre de portée	1
Portée [Max]	500 g
Lecture [d]	0,1 g
Reproductibilité	0,1 g
Linéarité	± 0,2 g
Résolution	5.000
Plage de tare	500 g
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	500 g (M1)
Points d'ajustage possibles	500 g
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,3 g
Type de construction de la balance	Balance à une plage
Unités de mesure	g lb
Fluage maximal (15 minutes)	400 mg
Fluage maximal (30 minutes)	800 mg
Unité pré-réglée	g

Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairé	non

Écran hauteur de chiffres	20 mm
---------------------------	-------

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	150×170×40 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	120×150 mm
Dimensions surface de pesée	120×150 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	150×120×8 mm
Matériau boîtier	inox
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau plateforme	inox

Fonctions

Pesage de charges suspendues	Non
Protection IP - dispositif complet	IP65
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	3 min off 4 min 5 min 2 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Nombre de touches pour l'utilisation	3

Alimentation en énergie

Alimentation fournie	Pile
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	9 V, 100 mA
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	9 V bloc
Connexion de la batterie	Bloc de 9v
Pile autonomie - sans rétroéclairage	20 h
Pile temps de chargement	20 h
Pile capacité	560 mAh
Pile tension	9 V
Nombre de cellules de pile	1
Pile - Poids individuel	47 g
Pile - Poids total dans l'article	47 g
Capacité de la pile (Wh)	5,04 Wh
Tests selon UN 38.3 réussis	✓
Pile/batterie connectée	non connecté, joint

KERN FOB 0.5K-4NS



Balance de table en inox compacte avec type de protection IP65 élevé contre la poussière et les projections d'eau

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	10 °C
Température ambiante [Max]	35 °C
Humidité atmosphérique [Min]	25 %
Humidité atmosphérique [Max]	95 %

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-247
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-127
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	255×195×75 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,80 kg
Poids brut env.	0,90 kg
Poids d'expédition	0,886 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761161528
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

