

KERN FOB 10K-3NL

KERN

Balance de table en inox avec grandes portées et indice de protection IP67 contre la poussière et les projections d'eau



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Balance de table en inox
Famille de produits	FOB-NL

Système de mesure

Système de pesée	Jauge de contrainte
Nombre de portée	2
Portée [Max]	8000 g; 15000 g
Lecture [d]	1 g; 2 g
Reproductibilité	1 g; 2 g
Linéarité	± 3 g; 6 g
Résolution	8.000, 7.500
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	10 kg (M1)
Points d'ajustage possibles	10 kg
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	30 min; 30 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	3 g; 6 g
Type de construction de la balance	Balance à échelons multiples
Unités de mesure	g lb
Fluage maximal (15 minutes)	8 g
Fluage maximal (30 minutes)	16 g
Unité préréglée	kg

Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui

Écran hauteur de chiffres	25 mm
---------------------------	-------

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	285×255×90 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	252×200 mm
Dimensions surface de pesée	252×200 mm
Matériau boîtier	inox
Matériau plateau de pesée	inox

Fonctions

Pesage de charges suspendues	Non
Protection IP - dispositif complet	IP67
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	2 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Nombre de touches pour l'utilisation	4

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	15 V, 500 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure négative, Ø intérieure 2,1 mm, Ø extérieur 5,5 mm, longue 12 mm
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	4×1.5 V AA
Connexion de la batterie	Pad + Ressort
Pile autonomie - avec rétroéclairage	48 h
Pile autonomie - sans rétroéclairage	66 h
Pile temps de chargement	48 h
Pile tension	6 V
Pile - Poids individuel	92 g
Pile/batterie connectée	non connecté, joint

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	35 °C
Humidité atmosphérique [Min]	25 %

KERN FOB 10K-3NL

KERN

Balance de table en inox avec grandes portées et indice de protection IP67 contre la poussière et les projections d'eau

Humidité atmosphérique [Max]	95 %
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-248
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-128
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	420×305×165 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	3,8 kg
Poids brut env.	4,6 kg
Poids d'expédition	4,55 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761161535
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

