



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Balance à grue compacte avec écran intégré également utilisable pour mesures de la force de traction

Caractéristiques

- 1 Le sceau TÜV indique que les balances répondent aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
- Grâce à son usinage de haute qualité, son faible poids et ses dimensions compactes, cette balance à grue (dynamomètre de traction) est un appareil de mesure indispensable dans le secteur industriel
- Grâce à sa forme compacte, elle convient également bien au montage peu encombrant dans des installations etc.
- Convient idéalement pour une détermination rapide du poids lors du chargement et du déchargement
- Affichage de charge de pointe (Peak-Hold)
- Fonction Hold : pour une lecture facile de la valeur de pesée, l'affichage du poids peut être « gelé » sur la touche Hold
- Tarer : remettre l'affichage à « 0 » tant que la balance est chargée. Permet d'afficher les charges retirées ou ajoutées

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 23 mm
- Matériau et version du boîtier/support de charge, modèles avec [Max] ≤ 3 t: aluminium/douille en inox [Max] > 3 t: acier/acier
- Fonctionnement sur batterie interne de série, autonomie jusqu'à 30 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h
- Fonctionnement sur piles possible, 3×1.5 V AA, non compris dans la livraison, autonomie jusqu'à 30 h
- Précision : 0,2% du [Max]
- Fréquence de mesure interne : 60 Hz
- Unités de mesure : kg, lb, N
- Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

DE SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Poids net env. kg	2 Dimensions										Options	
				A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm		Cert. d'étalonnage Accr. DAkkS KERN	
KERN															
HFA 600K-1	600	200	1,8	90	62	100	255	165	27	27	30	30		963-130H	
HFA 1T-4	1000	500	1,8	90	62	100	255	165	27	27	30	30		963-130H	
HFA 3T-3	3000	1000	2,0	90	62	100	255	165	27	27	30	30		963-132H	
HFA 5T-3	5000	2000	4,0	90	62	100	255	165	30	30	30	30		963-132H	
HFA 10T-3	10000	5000	6	90	72	100	275	185	40	40	40	40		963-133H	