




1 KERN KFA-V20 IP67

Barres peseuses

Caractéristiques

- Fléau de bascule acier laqué
- 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67
- Vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de les barres peseuses
- Longueur de câble entre barres peseuses env. 5 m
- KFA 600V20S: Modèle avec fléaux de bascule raccourcis, idéal pour peser des marchandises compactes ou des animaux dans des caisses de transport




2 KERN KFU-V20/V30 IP67

Pont bascule en U

Caractéristiques

- KERN KFU-V20: Zone de charge : acier laqué (V20), inox (V30) hauteur 90 mm (grande illustration)
- **A** KERN KFU-V30: Zone de charge : inox
- 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67, autorisation OIML R60 pour homologation, classe III, 3000 e
- 2 roulettes et poignée pour un transport aisé de la bascule



3 KERN KFP-V30 IP67

Plateforme

Caractéristiques

- Plateforme : entièrement en inox, **B** Structure en acier laqué
- 1 capteur, inox, revêtement silicone, IP67, autorisation OIML R60 pour homologation, classe III, 3000 e
- Niveau à bulle et vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de la balance, de série

Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homologation [e] g	Charge minimale [Min] g	Longueur du câble env. m	Poids net env. kg	Plateau L×P×H mm
KERN							
1 Barres peseuses KFA-V20 IP67							
KFA 600V20S	600	200	-	-	5	32	870×170×83
KFA 1500V20	1500	500	-	-	5	38	1270×170×83
KFA 3000V20	3000	1000	-	-	5	36	1270×170×83
KFA 3000V20L	3000	1000	-	-	5	55	2091×120×83
KFA 6000V20	6000	2000	-	-	5	80	1270×160×115
KFA 6000V20L	6000	2000	-	-	5	125	2091×160×115
2 Pont bascule en U KFA-V20 IP67							
KFU 600V20M	600	200	200	4000	5	55	1361×840×80
KFU 1500V20M	1500	500	500	10000	5	55	1361×840×80
2 Pont bascule en U en inox KFU-V30 IP67							
KFU 600V30M	600	200	200	4000	5	55	1361×840×80
KFU 1500V30M	1500	500	500	10000	5	55	1361×840×80
3 Plateforme en inox KFP-V30 IP67							
KFP 15V30M	15	1	5	100	3	8	300×240×107
KFP 30V30SM	30	2	10	200	3	5,0	300×240×107
KFP 30V30M	30	2	10	200	3	8	400×300×111
KFP 60V30M	60	5	20	400	3	8	400×300×111
KFP 60V30LM	60	5	20	400	2,5	10	500×400×120
KFP 60V30XLM	60	5	20	400	2,5	22	650×500×139
KFP 150V30SM	150	10	50	1000	3	10	400×300×111
KFP 150V30M	150	10	50	1000	3	10	500×400×120
KFP 150V30LM	150	10	50	1000	2,5	22	650×500×139
KFP 300V30M	300	20	100	2000	3	22	650×500×139