

# KERN KFP 30V30SM

Edelstahl-Plattform



## Construction

Dimensions plateau (LxPxH):	300 x 240 x 100 mm
Longueur de câble:	2,500 m
Matériel de plateau:	inox
Pieds À vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	300 x 240 mm

## Système de mesure

Lecture [d]:	10 g
Portée [Max]:	30 kg
Résolution (non homologable):	30000

## Données de vérification

Charge minimale [Min]:	200 g
Åchelon d'homologation [e]:	10 g
Homologation en usine possible:	oui

## Conditions d'environnement

Température d'utilisation maximale:	40 °C
-------------------------------------	-------

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS:	963-128
Homologation:	965-228

## Catégorie

Catégorie:	Plates-formes
Product Group:	Plate-forme

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	470 x 360 x 240 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	8 kg
Poids net:	5 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis