



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

1 KERN KBP-V20 IP65
Plateforme

Caractéristiques

- Plateau en inox, **A** Structure en acier laqué
- 1 capteur, aluminium, revêtement silicone, IP65, autorisation OIML-R60 pour homologation, classe III, 3000 e
- Niveau à bulle et vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de la balance, de série
- Préparation pour un montage facile du kit de mise à la terre ESD sur le pont bascule



DE SÉRIE

LC
IP 65

1 DAY

2 DAYS

FACTORY

M

KFB
600V20M

2 KERN KFP-V20 IP65
Plateforme

Caractéristiques

- Plateau en inox, **B** Structure en acier laqué
- 1 capteur, aluminium, revêtement silicone, IP65, autorisation OIML-R60 pour homologation, classe III, 3000 e
- Niveau à bulle et vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de la balance, de série



DE SÉRIE

LC
IP 65

1 DAY

2 DAYS

FACTORY

M

KFP
600V20AM

Modèle	Portée	Lecture	Échelon d'homologation	Charge minimale	Longueur du câble	Poids net	Plateau
	[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g	env. m	env. kg	L×P×H mm
1 Plateforme KBP-V20 IP65							
KBP 6V20LM	3 6	0,2	1 2	20 40	2,5	3,8	300×300×110
KBP 15V20M	6 15	0,5	2 5	40 100	2,5	3,8	300×240×110
KBP 15V20LM	6 15	0,5	2 5	40 100	2,5	7	400×300×110
KBP 30V20M	15 30	1	5 10	100 200	2,5	7	400×300×110
KBP 60V20M	30 60	2	10 20	200 400	2,5	8	400×300×110
KBP 60V20LM	30 60	2	10 20	200 400	2,5	13	500×400×120
KBP 150V20M	60 150	5	20 50	400 1000	2,5	13	500×400×120
KBP 150V20LM	60 150	5	20 50	400 1000	2,5	19	650×500×150
KBP 300V20M	150 300	10	50 100	1000 2000	2,5	19	650×500×150
KBP 600V20M	300 600	20	100 200	2000 4000	2,5	42	800×600×151
2 Plateforme KFP-V20 IP65							
KFP 3V20M	3	0,1	1	20	2,5	3,4	230×230×106
KFP 6V20M	6	0,2	1 2	20 40	2,5	4,4	230×230×106
KFP 6V20LM	6	0,2	1 2	20 40	2,5	3,8	300×240×109
KFP 15V20M	6 15	0,5	2 5	40 100	2,5	3,8	300×240×109
KFP 15V20LM	6 15	0,5	2 5	40 100	2,5	7	400×300×117
KFP 30V20SM	15 30	1	5 10	100 200	2,5	3,8	300×240×109
KFP 30V20M	15 30	1	5 10	20	2,5	7	400×300×117
KFP 30V20LM	15 30	1	5 10	20	2,5	11	500×400×127
KFP 60V20M	30 60	2	10 20	200 400	2,5	7	400×300×117
KFP 60V20LM	30 60	2	10 20	200 400	2,5	10	500×400×127
KFP 150V20M	60 150	5	20 50	400 1000	2,5	7	500×400×127
KFP 150V20LM	60 150	5	20 50	400 1000	2,5	19	650×500×139
KFP 300V20M	150 300	10	50 100	1000 2000	2,5	19	650×500×139
KFP 600V20AM	600	20	200	4000	2,5	42	800×600×192