

KERN KFP6V20M

Plattform mit Edelstahl-Wägeplatte und IP65



Système de mesure

| | |
|-------------------------------|-------|
| Lecture [d]: | 2 g |
| Portée [Max]: | 6 kg |
| Résolution (non homologable): | 30000 |

Données de vérification

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Charge minimale [Min]: | 40 g |
| Échelon d'homologation [e]: | 1 g 2 g |
| Homologation en usine possible: | oui |

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

| | |
|-------------------|---------|
| Certificat DAkkS: | 963-128 |
| Homologation: | 965-228 |

Catégorie

| | |
|----------------|---------------|
| Catégorie: | Plates-formes |
| Product Group: | Plate-forme |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 315 x 310 x 165 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 5 kg |
| Poids net: | 3,500 kg |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Dimensions plateau (LxPxH): | 230 x 230 x 110 mm |
| Longueur de câble: | 2 m |
| Matériel de plateau: | inox |
| Pieds À vis rotatif: | oui |
| Surface de pesée (LxP): | 230 x 230 mm |