

# KERN KFT-TM

KERN Easy-Touch-Auswertegerät à die intuitive Art zu Wiegen



## Système de mesure

Linéarisation (points):	2
Nombre de plages de pesée:	2
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Résolution (non homologable):	30000
Unités de mesure:	g kg

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,200 cm
Hauteur de chiffres d'écran:	1,200 cm

## Fonctions

Affichage de l'heure:	oui
Détermination du pourcentage:	oui
Fonction d'aide à l'écran:	oui
Fonction Data Hold:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui

Fonction Peak:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Fonction Stand-by:	oui
Indication de capacité:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional
Durée de fonction:	7 h
n/a:	CH EURO UK US

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

## Alimentation en énergie

Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	110 V - 230 V AC

## Prestation

Adjustment at the location of installation: auf Anfrage | on request

## Catégorie

Catégorie:	Afficheurs
------------	------------

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	300 x 200 x 150 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	1,500 g
Poids net:	1 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	250 x 160 x 65 mm
Dimensions boîtier (LxPxH):	250 x 160 x 65 mm
Matériel carter:	Plastique
Support mural:	oui