

KERN KS-A01

KERN

Fonctionnement sur batterie externe, autonomie jusqu'à 30 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 10 h



Dimensions emballage (L×P×H)	150×106×85 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,45 kg
Poids brut env.	0,55 kg
Poids d'expédition	0,51 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761208537
-----------------	---------------

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Accumulateur

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK US CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	9 V, 2 A
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure négative, Ø extérieur 5,5 mm, Ø intérieure 2,1 mm, longue 9,5 mm
Type de pile/accu	Li-Po (Li-Ion)
Pile temps de chargement	40 h
Pile capacité	12.800 mAh
Pile tension	9 V
Capacité de la pile (Wh)	48,64 Wh
Tests selon UN 38.3 réussis	✓
Batterie temps de chargement	10 h
Batterie en option	Batterie en option

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
---------------------	-----