

KERN KXP60V20LM

Edelstahl-Wägeplatte



Système de mesure

| | |
|-------------------------------|-------|
| Lecture [d]: | 2 g |
| Portée [Max]: | 60 kg |
| Résolution (non homologable): | 30000 |

Données de vérification

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Charge minimale [Min]: | 400 g |
| Åchelonnement d'homologation [e]: | 10 g 20 g |
| Homologation en usine possible: | oui |

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

| | |
|-------------------|---------|
| Certificat DAkkS: | 963-129 |
| Homologation: | 965-229 |

Catégorie

| | |
|----------------|---------------|
| Catégorie: | Plates-formes |
| Product Group: | Plate-forme |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 770 x 500 x 240 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 23 kg |
| Poids net: | 20,250 kg |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Dimensions plateau (LxPxH): | 500 x 400 x 123 mm |
| Longueur de câble: | 3 m |
| Matériel de plateau: | inox |
| Pieds Å vis rotatif: | oui |
| Surface de pesée (LxP): | 500 x 400 mm |