

# KERN KXP6V20LM

Edelstahl-Wägeplatte

**KERN**<sup>®</sup>



## Système de mesure

Lecture [d]:	200 mg
Portée [Max]:	6 kg
Résolution (non homologable):	30000

## Données de vérification

Charge minimale [Min]:	40 g
Åchelonnement d'homologation [e]:	1 g   2 g
Homologation en usine possible:	oui

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS:	963-128
Homologation:	965-228

## Catégorie

Catégorie:	Plates-formes
Product Group:	Plate-forme

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	395 x 350 x 230 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	4 kg
Poids net:	3,200 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions plateau (LxPxH):	300 x 240 x 90 mm
Longueur de câble:	3 m
Matériel de plateau:	inox
Pieds Å vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	300 x 240 mm