



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Barres peseuses (IP67) utilisables de manière très polyvalente pour de grandes charges jusqu'à 6 t

Caractéristiques

- Solution flexible pour les grands objets, volumineux ou longs, grâce à des barres peseuses pouvant être positionnées librement et à un câble de connexion de 5 m (!) de long entre les barres
- Grâce au fonctionnement sur batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
- Barres peseuses : Acier, laqué, 4 capteurs en aluminium à revêtement silicone, protection contre la poussière et les projections d'eau IP67
- **1** Poignées stables pour transporter les barres peseuses
- **1** KERN UFA-L: Une roulette et une poignée par fléau de bascule pour le transport aisé de la balance, grande illustration

- Afficheur : détails voir KERN KFB-TM
- Pied de table et support mural pour l'afficheur de série
- Totalisation des valeurs des poids et pièces de comptage
- Housse de protection transparente de série
- KERN UFA-S: Modèle avec fléaux de bascule raccourcis, idéal pour peser des marchandises compactes ou des animaux dans des caisses de transport
- Nos balances au sol sont livrées dans un coffret en bois robuste. Il protège votre balance des intempéries et des chocs pendant le transport

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 52 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 250×160×65 mm
- Longueur du câble afficheur env. 5 m
- Longueur de câble entre barres peseuses env. 5 m
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Expédition par transporteur. Dimensions, poids brut, frais de transport sur demande

DE SÉRIE



OPTION

FACTORY



Modèle	Portée	Lecture	Dimensions Fléau de bascule L×P×H mm	Poids net env.	Options Cert. d'étalonnage
KERN	[Max] kg	[d] kg		kg	Accr. DAKKS KERN
UFA 600K-1S	600	0,2	870×170×83	36	963-130
UFA 1.5T0.5	1500	0,5	1270×170×83	40	963-130
UFA 3T1	3000	1	1270×170×83	38	963-132
UFA 3T-3L	3000	1	2091×120×83	60	963-132
UFA 6T-3	6000	2	1270×160×115	90	963-132
UFA 6T-3L	6000	2	2091×160×115	130	963-132