

# KERN YKA-11

**KERN**

Bloc d'alimentation 100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA, standard EURO/US/AUS/UK/CH



Poids d'expédition

0,156 kg

## Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN

4045761177291

Classification REACH

pas de substances  
interdites

## Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Marque                | KERN                |
| Catégorie de produits | Balances            |
| Groupe de produit     | Bloc d'alimentation |

## Forme de construction

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Longueur de câble | 1,5 m |
|-------------------|-------|

## Alimentation en énergie

|                                                                            |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH                                                             |
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]                   | 100 - 240 V~ 50/60 Hz<br>190 mA                                                           |
| Alimentation électrique amovible                                           | amovible                                                                                  |
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]                       | 12 V, 500 mA                                                                              |
| Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation                           | Fiche creuse, intérieure positive, Ø extérieur 5,5 mm, Ø intérieure 2,1 mm, longue 9,5 mm |

## Homologation

|          |   |
|----------|---|
| Sigle CE | ✓ |
|----------|---|

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Délais de livraison          | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 90×55×80 mm      |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 0,15 kg          |
| Poids brut env.              | 0,20 kg          |