

KERN FCE 15K5N

KERN

Balance de table d'entrée de gamme – mobile, légère, maniable



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Balance de table
Famille de produits	FCE

Système de mesure

Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	15000 g
Lecture [d]	5 g
Reproductibilité	10 g
Linéarité	± 15 g
Résolution	3.000
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	15 kg (M2)
Points d'ajustage possibles	15 kg
Temps de stabilisation	3 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	25 g
Type de construction de la balance	Balance à une plage
Unités de mesure	g
Fluage maximal (15 minutes)	20 g
Fluage maximal (30 minutes)	40 g
Unité prééglée	g

Écran

Écran type	LCD
Écran hauteur de chiffres	25 mm

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	270×323×110 mm
----------------------------	----------------

Dimensions surface de pesée (L×P)	253×228 mm
Dimensions surface de pesée	253×228 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	252×228×12,5 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau plateau de pesée	plastique

Fonctions

Pesage de charges suspendues	Non
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	3 min
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur bloc d'alimentation	off
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Nombre de touches pour l'utilisation	2

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK US CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Alimentation électrique amovible	amovible
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	9 V, 300 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure négative, Ø intérieure 2,1 mm, Ø extérieur 5,5 mm, longue 12 mm
Pile	9 V bloc
Pile temps de chargement	12 h
Batterie	FCB-A01
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	20 h
Batterie temps de chargement	10 h
Batterie en option	Batterie en option

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	5 °C
----------------------------	------

KERN FCE 15K5N



Balance de table d'entrée de gamme – mobile, légère, maniable

Température ambiante [Max]	35 °C
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-248
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-128
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Emballage & expédition


Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	400×330×180 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,4 kg
Poids brut env.	3,0 kg
Poids d'expédition	4,8 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761202733
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

