

KERN FCE3K1N

Einsteiger-Tischwaage à mobil, handlich, leicht



Système de mesure

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Durée de préchauffage: | 10 min |
| Lecture [d]: | 1 g |
| Linéarité: | 3 g |
| Poids de réglage recommandé: | 3 kg (M2) |
| Portée [Max]: | 3 kg |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité: | 2 g |
| Résolution: | 3000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation: | 3 s |
| Unités de mesure: | g |

Affichage

| | |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 2,500 cm |
|------------------------------|----------|

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Température ambiante minimale: | 5 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 35 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Accu: | Rchrg. battery optional |
| Durée de fonction: | 20 h |
| Durée de service: | 12 h |
| n/a: | CHEURO |

| | |
|------|-----------------------------|
| n/a: | Bloc d'alimentation externe |
|------|-----------------------------|

Alimentation en énergie

| | |
|-------------------|------------------------|
| Temps de charge: | 10 h |
| Tension d'entrée: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |

Prestation

| | |
|---|---------|
| Adjustment at the location of installation: | 961-247 |
| Certificat DAkkS: | 963-127 |

Catégorie

| | |
|----------------|------------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Balance de table |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 335 x 400 x 185 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 2,814 kg |
| Poids net: | 2,196 kg |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Dimensions boîtier (LxPxH): | 270 x 345 x 106 mm |
| Dimensions plateau (LxPxH): | 252 x 228 x 12,5 mm |
| Matériel carter: | Plastique |
| Matériel de plateau: | Plastique |
| Surface de pesée (LxP): | 252 x 228 mm |