

# KERN OBB-A1402

**KERN**

Coulisseau PH 100 pour unité de contraste de phase de la série OBL-1



## Catégorie

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Marque                | Optics             |
| Catégorie de produits | Instrument optique |
| Groupe de produit     | Coulisseau PH      |

## Conditions environnementales

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Température de stockage [Min] | -5 °C |
| Température de stockage [Max] | 40 °C |

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Délais de livraison          | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 85×65×45 mm      |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 0,10 kg          |
| Poids brut env.              | 0,40 kg          |
| Poids d'expédition           | 0,4 kg           |

## Informations sur le produit

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| GTIN/Numéro EAN      | 4045761176287                |
| Classification REACH | pas de substances interdites |

## Pictogrammes

### STANDARD

