



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

Courriel : info@kern-sohn.com

Téléphone : +49-[0]7433-9933-0

Télécopie : +49-[0]7433-9933-149

Web: www.kern-sohn.com

Instruction d'installation du support vertical

KERN EOB-A01B-A02B

Version 1.1

12/2016

F

EOB-A01B-A02B-IA-f-1611



KERN EOB-A01B-A02B

Version 1.1 12/2016

Instruction d'installation du support vertical

Sommaire

1	Données techniques	2
2	Éléments livrés	3
3	Aperçu	5



EOB-A01B


uniquement les plates-formes de 304 × 315 mm

1 Données techniques

KERN	EOB-A01B	EOB-A02B
Hauteur du support	48 cm	100 cm

2 Éléments livrés

EOB-A01B:

 Support	 Anneau de fixation du support
 Pied de support	 1 vis
 Cylindre en plastique	 1 vis avec écrou
 4 vis	 3 guides-fils et 3 vis
 Patin en caoutchouc	 x 3

EOB-A02B



Support




Pied de support



Cylindre en plastique



3 pieds réglables



Anneau de fixation du support




3 vis



1 vis avec écrou


3 Aperçu

EOB-A01B:



1	Support	7	Anneau de fixation du support
2	Pied de support	8	Vis
3	Cylindre en plastique	9	Vis
4	Vis	10	Vis
5	Vis	11	Gide-fil
6	Patin en caoutchouc		

EOB-A02B



1	Support
2	Cylindre en plastique
3	Anneau de fixation du support
4	Vis
5	Écrou
6	Pied de support
7	Pieds réglable
8	Vis