


## Cordons de mesure SLK4...-E...

Extra-souples, à isolation en PVC ou en silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à

lamelles Ø 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide.

### SLK4...-E...



N° de Cde	Type	Tension/intensité assignée	Câble		Longueurs L [cm] <sup>1)</sup>	*Couleurs <sup>1)</sup>
28.0127-□*	SLK4075-E/N	1000 V, CAT II / 15 A 600 V, CAT III / 15 A	PVC 0,75 mm <sup>2</sup>	Ni CE c UL us	025 050 075 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
49.0126-□*	SLK410-E/N	1000 V, CAT II / 19 A 600 V, CAT III / 19 A	PVC 1,0 mm <sup>2</sup>	Ni CE c UL us	025 050 075 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
28.0126-□*	SLK410-E/SIL	1000 V, CAT II / 19 A 600 V, CAT III / 19 A	SIL 1,0 mm <sup>2</sup>	Au CE c UL us	025 050 075 100 150 200	21 22 23
49.0079-□*	SLK410-E/N SIL	1000 V, CAT II / 19 A 600 V, CAT III / 19 A	SIL 1,0 mm <sup>2</sup>	Ni CE c UL us	025 050 075 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
28.0124-□*	SLK425-E	1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A	PVC 2,5 mm <sup>2</sup>	Au CE c UL us	025 050 075 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
28.0125-□*	SLK425-E/N	1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A	PVC 2,5 mm <sup>2</sup>	Ni CE c UL us	025 050 075 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

<sup>1)</sup> Autres combinaisons de couleurs et/ou de longueurs disponibles sur demande.