

Étiquette - MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - 0803975

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Étiquette, sans fin, cassette, argentée avec impression noire, type de montage : collage, repérage possible avec THERMOFOX

L'illustration représente la variante en blanc

Données commerciales

package_quantity	1
GTIN	4055626212517

Caractéristiques techniques

Cotes

Longueur (b)	8 m
Largeur (a)	12 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 149 °C
---------------------------------------	-------------------

Généralités

Coloris	argent
Composants	exempts de silicone, d'halogène et de cadmium
Matériau	Polyester
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Conforme aux directives RoHS	oui
Adhésif	Acrylate
Imprimabilité	Transfert thermique
Type de montage repérage	Collage

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137

Etiquette - MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - 0803975

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131504
--------------------	----------

Schémas

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>