

Étiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - 0803949

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Étiquette ultra-flexible, sans fin, cassette, bleue avec impression blanche, type de montage : collage, repérage possible avec THERMOFOX

Données commerciales

package_quantity	1
GTIN	4055626212272

Caractéristiques techniques

Cotes

Longueur (b)	8 m
Largeur (a)	24 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 75 °C
Conditions de stockage conseillées	20 °C / 50 % d'humidité relative. Un stockage dans l'emballage d'origine est recommandé.

Généralités

Coloris	bleu
Composants	exempt de silicone et de cadmium
Matériau	Polymère vinylique
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Conforme aux directives RoHS	oui
Adhésif	Acrylate
Imprimabilité	Transfert thermique
Test substances pouvant nuire à adhérence peintures	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Test réussi
Spécification contrôle résistance aux intempéries	sur la base de DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Durée de contrôle (heures)	96 h
Résultat contrôle de résistance à l'effacement	Test réussi
Spécification contrôle brouillard salin	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Durée du contrôle	96 h
Résultat contrôle brouillard salin	Test réussi
Spécification contrôle résistance à l'effacement inscriptions	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Résultat	Test réussi

Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - 0803949

Caractéristiques techniques

Généralités

Type de montage repérage	Collage
--------------------------	---------

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Schémas

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>