

Étiquette - MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 0803982

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Étiquette, sans fin, cassette, transparente avec impression noire, type de montage : insertion, repérage possible avec THERMOFOX

Données commerciales

package_quantity	1
GTIN	4055626212562

Caractéristiques techniques

Cotes

Longueur (b)	5,5 m
Largeur (a)	6,35 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-5 °C ... 49 °C
---------------------------------------	-----------------

Généralités

Coloris	blanc
Composants	exempts de silicone, d'halogène et de cadmium
Matériau	Polyester
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Type de montage repérage	Encliquetage dans la rainure de repérage universelle

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

Etiquette - MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 0803982

Classifications

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Schémas

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>