

Gaine thermorétractable - MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/ BK - 0803924

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Gaine thermorétractable, sans fin, cassette, blanche avec impression noire, type de montage : à glisser, diamètre de câble : 1,6 - 4,8 mm, repérage possible avec THERMOFOX

Données commerciales

package_quantity	1
GTIN	4055626212043

Caractéristiques techniques

Cotes

Longueur (b)	1,8 m
Largeur (a)	9 mm
Diamètre du câble	1,6 mm ... 4,8 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 135 °C
---------------------------------------	-------------------

Généralités

Coloris	blanc
Matériau embase	polyoléfine
Composants	exempts de silicone, d'halogène et de cadmium
Matériau	Polyoléfine
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Type de montage repérage	enfilage

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27400401
eCl@ss 5.1	27400401

Gaine thermorétractable - MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/ BK - 0803924

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27400401
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400105
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 3.0	EC001530
ETIM 4.0	EC000217
ETIM 5.0	EC000217
ETIM 6.0	EC000217

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Schémas

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>