

## Étiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - 0803962

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.  
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Étiquette ultra-flexible, sans fin, cassette, rouge avec impression blanche, type de montage : collage, repérage possible avec THERMOFOX

### Données commerciales

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 1             |
| GTIN             | 4055626212395 |

### Caractéristiques techniques

#### Cotes

|              |       |
|--------------|-------|
| Longueur (b) | 8 m   |
| Largeur (a)  | 24 mm |

#### Conditions d'environnement

|                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 75 °C                                                                         |
| Conditions de stockage conseillées    | 20 °C / 50 % d'humidité relative. Un stockage dans l'emballage d'origine est recommandé. |

#### Généralités

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Coloris                                                       | rouge                                    |
| Composants                                                    | exempt de silicone et de cadmium         |
| Matériau                                                      | Polymère vinylique                       |
| Résistance à l'effacement                                     | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)              |
| Conforme aux directives RoHS                                  | oui                                      |
| Adhésif                                                       | Acrylate                                 |
| Imprimabilité                                                 | Transfert thermique                      |
| Test substances pouvant nuire à adhérence peintures           | VW PV 3.10.7:2005-02                     |
| Résultat                                                      | Test réussi                              |
| Spécification contrôle résistance aux intempéries             | sur la base de DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| Durée de contrôle (heures)                                    | 96 h                                     |
| Résultat contrôle de résistance à l'effacement                | Test réussi                              |
| Spécification contrôle brouillard salin                       | DIN EN 60068-2-11:2000-02                |
| Durée du contrôle                                             | 96 h                                     |
| Résultat contrôle brouillard salin                            | Test réussi                              |
| Spécification contrôle résistance à l'effacement inscriptions | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07      |
| Résultat                                                      | Test réussi                              |

# Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - 0803962

## Caractéristiques techniques

### Généralités

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Type de montage repérage | Collage |
|--------------------------|---------|

### Normes et spécifications

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|---------------------------|-----------------------------|

## Classifications

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190219 |
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.0 | 27149103 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27141137 |
| eCl@ss 7.0 | 27141137 |
| eCl@ss 8.0 | 27149129 |
| eCl@ss 9.0 | 27400629 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC001288 |
| ETIM 6.0 | EC001288 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39131504 |

## Schémas

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>