

C.A 745N

Testeur de tension numérique à écran LCD



L'essentiel !

- Reconnaissance automatique tension alternative et tension continue
- Aucun de risque de disjonction des différentiels haute sensibilité lors d'un test phase/terre
- Test de phase avec une seule pointe de touche
- Test de résistance et de continuité
- Pointes de touche amovibles



600 V CAT III

IEC 61010-2-033



Mesurer pour mieux Agir



Sécurité et simplicité d'emploi

Électriciens, chauffagistes, mécaniciens, techniciens de maintenance..., **le testeur C.A 745N** est fait pour vous. Simple et efficace, le C.A 745N dispose d'une double reconnaissance automatique du continu/alternatif. Les pointes de touches sont amovibles et facilement remplaçables. Elles se rangent dans un compartiment intégré à l'appareil. Afin de protéger l'utilisateur, **le C.A 745N offre un niveau de sécurité élevé.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	C.A 745N
Test de tension	12 V à 690 V AC/DC (7 segments)
Impédance	400 kΩ
Repérage phase/neutre	Diode "Ph" clignotante et bip sonore discontinu pour U > 100 V _{AC}
Fréquence d'utilisation	DC et 50/60 Hz
Test de polarité	Symboles "+" et "-"
Protection en tension	Jusqu'à 1 100 V
Test sonore de continuité	R < 2 kΩ
Test de résistance	2 kΩ à 300 kΩ (3 segments)
Sécurité en résistance	Alarme sonore et visuelle en présence de tension (>12 V _{DC} , 50 V _{AC})

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation	2 piles 1,5 V (type LR03 ou AAA)
Autonomie	150 heures avec piles alcalines
Conditions climatiques	Température : -10 °C à +55 °C / Humidité relative : 10 à 80 % HR
Dimensions / Poids	180 x 52 x 45 mm / environ 200 g
Indice de protection	IP54
Utilisation	Installation 600 V CAT III selon IEC 61010-1, IEC 61010-031, IEC 61010-2-033

Références pour commander

C.A 745N **P01191743Z**

ÉTAT DE LIVRAISON

C.A 745N livré en blister avec :

- 1 jeu de pointes de touche RD/BK fine CAT III/CAT IV
- 2 piles alcalines 1,5 V AAA / LR3
- 1 notice de fonctionnement en 5 langues



ACCESSOIRES & RECHANGES

Jeu de pointes de touche rouge/noire CAT III/IV	P01102152Z
Jeu de pointes de touche rouge/noire Ø 2 mm, CAT II	P01102153Z
Jeu de pointes de touche rouge/noire Ø 4 mm, CAT II	P01102154Z
C.A 753 adaptateur pour prise 2P+T	P01191748Z
Sangle velcro x 5	P01102113
Pile 1,5 V Alcaline LR3 / AAA (x 1)	P01296032
Sacoche compatible accessoire MultiFix, 120 x 200 x 60	P01298074
Accessoire de fixation MultiFix	P01102100Z

Accessoire de fixation MultiFix ▶



◀ Sacoche compatible accessoire MultiFix

