

Fiche technique | Numéro d'article: 850-815/002-000

Boîtier avec indice de protection IP65; tôle d'acier (RAL 7035); LxHxProf.
(300x120x200 mm); sans plaque pour presse-étoupes

www.wago.com/850-815/002-000



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Description du produit :

Inclus dans la livraison :

- Boîtier en tôle d'acier laqué
- Bord étroit, profilé de gouttière stable
- Couvercle 180° - avec charnière (PA), avec joint encastré, avec 2 à 3 serrures rapides
- Serrures rapides intégrées dans des manchons en matière plastique
- Alésages de montage, bouchons de fermeture inclus
- Grande fenêtre à base de makrolon
- Profils intérieurs démontables, chromatisés jaune
- Rail zingué (en contact avec le boîtier) DIN 35/7,5. Pas réglable 12,5 mm
- Connexion de mise à la terre dans le couvercle et brides avec connecteurs plans rapidement démontables
- Gris clair RAL 7035

ACCESSOIRES :

Plaques pour presse-étoupes équipées ou non, fixation murale

La donnée « Nombre de modules d'E/S » tient en plus compte des coupleurs de bus de terrain et des bornes finales.

S'applique pour des modules d'E/S avec une largeur de 12 mm. Des modules d'E/S d'une largeur de 24 mm comptent comme deux modules d'E/S.

Données

Données techniques

Nombre de modules d'E/S

16

Accessoires Plaques pour presse-étoupes (disponibles séparément) 1 x F300 ou F300-1 ou F300-2 ou F304

Données géométriques

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Largeur | 300 mm / 11.811 inch |
| Hauteur | 120 mm / 4.724 inch |
| Profondeur | 200 mm / 7.874 inch |
| Découpes pour montage (mm) La x H | (260 x 160) mm |

Données du matériau

| | |
|-------|--------|
| Poids | 2800 g |
|-------|--------|

Conditions d'environnement

| | |
|----------------------|------|
| Indice de protection | IP65 |
|----------------------|------|

Dates commerciales

| | |
|--------------------|---------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4055143243094 |
| Customs Tariff No. | 85381000900 |

Produits correspondants

General accessories



N° art.: 850-819/002-000
Plaques pour presse-étoupes; Plaques pour presse-étoupes F300; LxH (295x95 mm); non percé

www.wago.com/850-819/002-000



N° art.: 850-819/002-001
Plaques pour presse-étoupes; F300-1; LxH (295x95 mm); Perçages : 4 x M20, 6 x M16, 22 x M12

www.wago.com/850-819/002-001



N° art.: 850-819/002-002
Plaques pour presse-étoupes; F300-1; LxH (295x95 mm); Presse-étoupes : 4 x M20, 6 x M16, 22 x M12

www.wago.com/850-819/002-002



N° art.: 850-819/002-003
Plaques pour presse-étoupes; Plaques pour presse-étoupes F300-2; LxH (295x95 mm); Perçages 50 x M12

www.wago.com/850-819/002-003



N° art.: 850-819/002-004
Plaques pour presse-étoupes; Plaques pour presse-étoupes F300-2; LxH (295x95 mm); Presse-étoupes : 50 x M12

www.wago.com/850-819/002-004



N° art.: 850-819/002-005
Plaques pour presse-étoupes

www.wago.com/850-819/002-005

N° art.: 850-820/000-001



Plaque de passage de câble; KDP 22; pour plaque pour presse-étoupes F204 + F304; 16 x Ø 3,0 ... 6,5 mm, 4 x Ø 5,0 ... 9,2 mm, 2 x Ø 8,0 ... 12,5 mm

www.wago.com/850-820/000-001



N° art.: 850-820/000-002

Plaque de passage de câble; KDP 29; pour plaque pour presse-étoupes F204 + F304; 29 x Ě 3,0 ... 6,5 mm

www.wago.com/850-820/000-002



N° art.: 850-904

Fixation au mur; Kit avec 4 équerres

www.wago.com/850-904

Téléchargements

Documentation

Bid Text

| | | | |
|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| 850-815/002-000 | Jan 21, 2016 | DOC 32,3 kB | Téléchargement |
|-----------------|--------------|----------------|----------------|

System Description

| | | | |
|---------------------|--------------|---------|----------------|
| IP65 System Housing | Jun 19, 2013 | 96,4 kB | Téléchargement |
|---------------------|--------------|---------|----------------|

Sous réserve de modifications.