

## Fiche technique | Numéro d'article: 850-814/002-000

Boîtier avec indice de protection IP65; tôle d'acier (RAL 7035); LxHxProf.  
(200x120x200 mm); sans plaque pour presse-étoupes

[www.wago.com/850-814/002-000](http://www.wago.com/850-814/002-000)



RoHS   
Compliant

BOMcheck.net

### Description du produit :

#### \* Attention:

La largeur totale d'un coupleur de bus de terrain et d'une borne finale ont été prises en compte !

S'applique pour des modules d'E/S avec une largeur de 12 mm. Des modules d'E/S d'une largeur de 24 mm comptent comme deux modules d'E/S.

Inclus dans la livraison :

- Boîtier en tôle d'acier laqué
- Bord étroit, profilé de gouttière stable
- Couvercle 180° - avec charnière (PA), avec joint encastré, avec 2 à 3 serrures rapides
- Serrures rapides intégrées dans des manchons en matière plastique
- Alésages de montage, bouchons de fermeture inclus
- Grande fenêtre à base de makrolon
- Profilés intérieurs démontables, chromatisés jaune
- Rail zingué (en contact avec le boîtier) DIN 35/7,5. Pas réglable 12,5 mm
- Connexion de mise à la terre dans le couvercle et brides avec connecteurs plans rapidement démontables
- Gris clair RAL 7035

#### ACCESSOIRES :

Plaques pour presse-étoupes équipées ou non, fixation murale

## Données

## Données techniques

Nombre de modules d'E/S	8
Accessoires Plaques pour presse-étoupes (disponibles séparément)	1 x F200 ou F200-1 ou F200-2 ou F204

## Données géométriques

Largeur	200 mm / 7.874 inch
Hauteur	120 mm / 4.724 inch
Profondeur	200 mm / 7.874 inch
Découpes pour montage (mm) La x H	(160 x 160) mm

## Données du matériau

Poids	2125 g
-------	--------

## Conditions d'environnement

Indice de protection	IP65
----------------------	------

## Dates commerciales

Type d'emballage	Carton
Country of origin	DE
GTIN	4055143243087
Customs Tariff No.	85381000900

## Produits correspondants

## General accessories

	N° art.: 850-818/002-000 Plaque pour presse-étoupes	<a href="http://www.wago.com/850-818/002-000">www.wago.com/850-818/002-000</a>
	N° art.: 850-818/002-001 Plaque pour presse-étoupes	<a href="http://www.wago.com/850-818/002-001">www.wago.com/850-818/002-001</a>
	N° art.: 850-818/002-002 Plaque pour presse-étoupes; F200-1; LxH (195x95 mm); Presse-étoupes : 4 x M20, 6 x M16, 10 x M12	<a href="http://www.wago.com/850-818/002-002">www.wago.com/850-818/002-002</a>
	N° art.: 850-818/002-003 Plaque pour presse-étoupes; F200-2; LxH (195x95 mm); Perçages : 32 x M12	<a href="http://www.wago.com/850-818/002-003">www.wago.com/850-818/002-003</a>
	N° art.: 850-818/002-004 Plaque pour presse-étoupes; F200-2; LxH (195x95 mm); Presse-étoupes : 32 x M12	<a href="http://www.wago.com/850-818/002-004">www.wago.com/850-818/002-004</a>



**N° art.: 850-818/002-005**  
Plaque pour presse-étoupes

[www.wago.com/850-818/002-005](http://www.wago.com/850-818/002-005)



**N° art.: 850-820/000-001**  
Plaque de passage de câble; KDP 22; pour plaque pour presse-étoupes F204 + F304; 16 x Ø 3,0 ... 6,5 mm, 4 x Ø 5,0 ... 9,2 mm, 2 x Ø 8,0 ... 12,5 mm

[www.wago.com/850-820/000-001](http://www.wago.com/850-820/000-001)



**N° art.: 850-820/000-002**  
Plaque de passage de câble; KDP 29; pour plaque pour presse-étoupes F204 + F304; 29 x Ø 3,0 ... 6,5 mm

[www.wago.com/850-820/000-002](http://www.wago.com/850-820/000-002)



**N° art.: 850-904**  
Fixation au mur; Kit avec 4 équerres

[www.wago.com/850-904](http://www.wago.com/850-904)

## Téléchargements

### Documentation

#### Bid Text

850-814/002-000	Jan 21, 2016	DOC 32,3 kB	Téléchargement
-----------------	--------------	----------------	----------------

#### System Description

IP65 System Housing	Jun 19, 2013	96,4 kB	Téléchargement
---------------------	--------------	---------	----------------

Sous réserve de modifications.