



Einhell

CLASSIC

TC-EH 250

Palan électrique

Numéro article : 2255130

Numéro de série : 11017

Code EAN: 4006825627183

Le palan électrique TC-EH 250 permet de lever en toute sécurité des charges autour de la maison, dans le jardin et dans l'atelier, en appuyant simplement sur un interrupteur. Son équipement complet correspond à la technique la plus innovante. Il est équipé d'un câble en acier de 12 m avec 3 mm de diamètre. Il soulève des charges jusqu'à 250 kg à une hauteur de 5,7 m au moyen d'une poulie de mouflage avec crochet. Sans poulie de mouflage, la charge maximale est divisée par 2 et la hauteur de levage passe à 11,5 m.


Caractéristiques

- Câble en acier de 12 m (sans torsion, Ø 3,0 mm)
- Poulie de mouflage avec crochet
- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Moteur protégé par disjoncteur thermique
- Crochet avec linguet de sécurité
- Un frein automatique protège la charge en toute situation
- Interrupteur automatique de fin de course
- Système de fixation avec 2 pattes doubles



Données techniques

- | | |
|--|---------------|
| - Alimentation | 230 V 50 Hz |
| - Puissance max. (S3 S3%) | 500 W 20 % |
| - Capacité de charge sans poulie de mouflage | 125 kg |
| - Capacité de charge avec poulie de mouflage | 250 kg |
| - Hauteur de levage sans poulie de mouflage | 11.5 m |
| - Hauteur de levage avec poulie de mouflage | 5.7 m |
| - Vitesse de levage sans poulie de mouflage | 8m/min |
| - Vitesse de levage avec poulie de mouflage | 4 m/min |



Logistische Daten

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - Poids du produit | 9.55 kg |
| - Poids brut à l'unité | 10.95 kg |
| - Dimensions à l'unité | 361 x 147 x 241 mm |
| - Conditionnement | 2 pièces |
| - Poids brut du conditionnement | 23.2 kg |
| - Dimensions du conditionnement | 376 x 305 x 250 mm |
| - Quantité conteneur (20"/40"/40"HC) | 1800 0 0 |

Accessoire spécial disponible



SA 1200
Potence inclinable
Numéro article: 2255398
Code EAN: 4006825540017
Accessoire Einhell

