



## Station de charge USB universelle, 40W



### Guide d'utilisation DA-10194

La station de charge USB-C universelle de DIGITUS permet de charger tous vos appareils (ordinateurs portables, tablettes, smartphones USB-C, etc.). Elle peut être utilisée dans plus de 100 pays. Grâce aux trois cordons d'alimentation fournis (Europe, États-Unis et Royaume-uni) et aux deux Qualcomm® Quick Charge™ 3.0.

Les « ports de charge USB-C » peuvent être utilisés en même temps pour charger un portable USB-C, un smartphone et une tablette (total 40W max.). Vous pouvez charger toutes les marques connues à l'aide du câble USB-C fourni. Les autres ports peuvent être utilisés pour charger rapidement et efficacement vos autres appareils portables (tablettes, smartphones, caméras, etc.). La sortie maximale de la station de charge est 40W. Elle est le compagnon idéal à la maison, au bureau ou lors des déplacements. La « station de charge USB-C universelle de DIGITUS » est une station de charge pour tout appareil rechargeable.

## Caractéristiques du produit :

1. Elle utilise le protocole USB PD2.0 et la technologie Qualcomm® Quick Charge™ 3.0, qui vous assure une charge rapide et efficace.
2. Doté d'un port USB-C, l'adaptateur secteur est compatible avec les nouveaux appareils USB-C tels que les nouveaux Macbook 12" et 13" d'Apple (2015), et d'autres appareils avec connecteur USB-C tels que ChromeBook de Google, Dell, HP, Acer, Xiaomi etc.
3. Le port USB-A utilisé avec Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 permet de charger vos autres appareils portables rapidement et efficacement.
4. Le boîtier ultra plat avec une légère courbure, d'épaisseur 16 mm, est léger et portable.
5. Produit innovant, intelligent, fabriqué avec des brevets propriétaires.
6. Plusieurs systèmes de protection : protection contre les surintensités, les surtensions, le court-circuit et la surchauffe.


## Caractéristiques du produit :

**Entrée :** Prise secteur 100-240V 50/60Hz 1A  
**Sortie C :** 5-20VCC 3A (MAX)  
**Sortie A :** 3,6-6,5VCC 3A, 9VCC 2A, 12VCC 1,5A, 20VCC 1A  
**Alimentation :** 40W (MAX)  
**Dimensions :** 109 x 65 x 16 mm | **Poids :** 126 g

## Contenu de la boîte :


- 1 x Unité principale : Station de charge USB universelle, 40W
- 3 x Cordon d'alimentation (Europe, États-Unis et Royaume-uni)
- 1 x Câble USB-C
- 1 Notice d'emploi
- 1 x Support
- 1 x Étui de rangement

## Schéma de produit :




## Guide d'utilisation :

1. Pour charger ou alimenter un ordinateur portable/appareil USB-C, il suffit de placer l'unité sur le support, la brancher dans le secteur et d'insérer le câble USB-C dans votre ordinateur portable/appareil. (Comme illustré en A)



2. Pour charger vos appareils USB, connectez le câble USB à l'un des ports de charge QC3.0 qui assure une technologie de charge rapide et efficace pour smartphones et tablettes. (Comme illustré en B)



**Attention :** Cet adaptateur prend en charge une puissance maximale de 40W, il est protégé contre toute surcharge. En cas d'arrêt pour surcharge, il suffit de le rebrancher pour qu'il retrouve son fonctionnement normal.

**Remarque :**

Vérifiez que les caractéristiques et la tension du produit sont compatibles avec vos ordinateurs et appareils USB portables conformément à leurs guides d'utilisation. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Nous ne pouvons être tenus responsables de tout dommage causé par une mauvaise utilisation.

**Consignes de sécurité importantes :**

Ces consignes de sécurité permettent de vous aider à utiliser votre adaptateur d'alimentation en toute sécurité, pour assurer votre sécurité personnelle et pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessure.

1. N'appliquez pas trop de force sur le cordon.
2. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon.
3. Ne connectez pas les appareils avec le câble de charge comportant des nœuds
4. Ne placez pas le cordon ou l'appareil à proximité de sources de chaleur.
5. Ne pliez pas la lame ou les broches de la fiche.
6. En cas de bruit, fumée ou odeur anormaux, débranchez immédiatement le câble.
7. Ne pas désassembler (risque d'un incendie ou de choc électrique)
8. N'insérez pas d'objets pointus dans les fentes d'aération du produit (risque d'incendie ou de choc électrique)
9. Veillez à brancher le produit fermement.
10. Veillez à ne pas utiliser un câble endommagé. (risque d'incendie ou de choc électrique)
11. Ne placez pas le produit sur un lit, dans un sac ou un placard, sa ventilation sera entravée.
12. Essuyez toujours le produit avec un chiffon doux et sec. (L'eau peut provoquer un choc électrique)
13. Nettoyez la fiche d'alimentation et la prise de courant (la saleté/la poussière peuvent provoquer un court-circuit et un incendie)
14. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants.
15. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. (Cela peut provoquer un choc électrique)
16. Débranchez le cordon d'alimentation si vous n'allez pas utiliser le produit pendant une longue période. (Risque d'incendie ou de choc électrique)

\* Tous les noms et logos des marques mentionnés dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leurs propriétaires respectifs.

La ASSMANN Electronic GmbH, déclare par les présentes, que cet appareil est en conformité avec les exigences de la Directive 2014/30/EU (EMC), Directive 2014/35/EU (LVD) et avec celles de la Directive 2011/65/EU sur la conformité RoHS. La déclaration de conformité complète peut être demandée par courrier à l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous.

**Avertissement:**

Ce dispositif appartient à la classe B. Ce dispositif est susceptible de provoquer des perturbations radio-électriques dans une zone habitable. Il peut être exigé à l'utilisateur de prendre des mesures appropriées

**[www.assmann.com](http://www.assmann.com)**

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany

