

## Caméra IP & éclairage extérieur

### 1080P HD IP66

Cette caméra de sécurité IP avec résolution HD 1080P diffuse une lumière(10W). Conçue comme lumière extérieure, dispose d'un capteur PIR. Visionnez les images en direct sur iPhone/appareil Android, recevez les notifications dès qu'il y a un mouvement.

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Résolution de la caméra    | 1920 x 1080 (HD)       |
| Enregistrement sur         | Carte Micro SD (excl.) |
| Capacité max. carte SD     | 128 GB                 |
| Couleur                    | Argent métallique      |
| Connexion réseau           | LAN, Wifi              |
| Microphone                 | Oui                    |
| Haut-parleur               | Oui                    |
| Intérieur-Extérieur        | Extérieure             |
| Angle de vision horizontal | 140                    |
| Application disponible     | Oui, Android, IOS      |
| Détection de mouvement     | Oui, PIR               |
| Temp.couleur attendu (k)   | 3000K                  |
| Eclairage en sortie (lm)   | 800                    |



### Caractéristiques logistiques

UVC: Longueur x Largeur x Hauteur (cm): 11,00 x 18,60 x 20,00 | Code EAN: 8711658430423 | Poids brut (kg): 1,25 | Poids net (kg): 0,98

PCB: longueur x Largeur x hauteur (cm): 34,50 x 26,50 x 33,50 | Code EAN:8711658430492 | Poids brut (kg): 7,50

Quantité: Par PCB : 6 | Par palette : 1 | Palettisation (Hi) x Palettisation (Ti): 13321 x 1 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 5093 / 10970 / 1