



Fiche technique | Numéro d'article: 221-612

Bornes pour boîte de dérivation pour tous types de conducteurs COMPACT;  
Borne pour 2 conducteurs; avec leviers de manipulation; Température  
ambiante max. 85°C



[www.wago.com/221-612](http://www.wago.com/221-612)





## Données

### Données électriques

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (II / 2)	450 V
Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2)	4 kV
Courant	41 A
Légende Données de référence	(II / 2) $\triangleq$ Overvoltage category II / Pollution degree 2

### Données de raccordement

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Levier de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Section nominale :	6 mm <sup>2</sup>
Conducteur rigide	0,5 ... 6 mm <sup>2</sup> / 20 ... 10 AWG
conducteurs semi-rigides	0,5 ... 6 mm <sup>2</sup> / 20 ... 10 AWG
Conducteur souple	0,5 ... 6 mm <sup>2</sup> / 20 ... 10 AWG
Longueur de dénudage	12 ... 14 mm / 0.47 ... 0.55 inch
Nombre total des points de serrage	2
Nombre total des potentiels	1
Type de câblage	Câblage latéral

## Données géométriques

Largeur	16 mm / 0.63 inch
Hauteur	10,1 mm / 0.398 inch
Profondeur	21,1 mm / 0.831 inch

## Données du matériau

Couleur	transparent
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2
Poids	2.55 g

## Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	85 °C
T-Marking per EN 60998	T85

## Dates commerciales

Type d'emballage	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143704168
Customs Tariff No.	85369010000

## Autorisations / certificats

### Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	71-101850

### Approbations de navire

Logo	Approbation	Nom du certificat
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAE000015T
	LR Lloyds Register	04/20013 (E6)

### Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	UL	E201573



Underwriters Laboratories Inc.

## Produits correspondants

### Mounting adapter



N° art.: 221-510

Adaptateur de fixation; Série 221 - 6 mm<sup>2</sup>

[www.wago.com/221-510](http://www.wago.com/221-510)



N° art.: 222-505

Plaque de décharge de traction; pour adaptateur de fixation; Série 221 ou 222, encliquetable

[www.wago.com/222-505](http://www.wago.com/222-505)

## Téléchargements

### smartDATA

### CAD data

3D Download 221-612

URL

Téléchargement

Sous réserve de modifications.