


ModuPlug HDC MF 6B BA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Simple

Le cadre coulissant innovant dispose de deux positions d'encliquetage pour l'ouverture et la fermeture. Cela permet le montage du module simple et sans outils.

Informations générales de commande

Type	HDC MF 6B BA
Référence	1428940000
Version	Cadre
GTIN (EAN)	4050118233353
Cdt.	1 pièce(s)

**ModuPlug
HDC MF 6B BA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	51 mm	Largeur (pouces)	2,008 inch
Hauteur	36,4 mm	Hauteur (pouces)	1,433 inch
Profondeur	37,35 mm	Profondeur (pouces)	1,47 inch
Poids net	63,441 g		

Températures

Température limite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

Caractéristiques du raccordement PE

Couple de serrage, max., raccordement PE	1,2 Nm	Section de raccordement du conducteur, max.	10 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm²	Type de raccordement PE	Raccordement vissé

Caractéristiques générales

Cycles d'enfichage	≥ 500	Matériau	Zinc injecté sous pression
Nombre d'emplacements	2	Série	ModuPlug
Taille	3		

Classifications

ETIM 5.0	EC002312	ETIM 6.0	EC002312
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 9.0	27-44-02-06
eClass 9.1	27-44-02-06		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Données techniques	EPLAN
Données techniques	STEP

ModuPlug HDC MF 6B BA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

