

**ModuPlug
HDC MBUS 2 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Souple**

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

Informations générales de commande

Type	HDC MBUS 2 FC
Référence	1429020000
Version	Module de données
GTIN (EAN)	4050118233506
Cdt.	1 pièce(s)

**ModuPlug
HDC MBUS 2 FC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	14,5 mm	Largeur (pouces)	0,571 inch
Hauteur	41,2 mm	Hauteur (pouces)	1,622 inch
Profondeur	34 mm	Profondeur (pouces)	1,339 inch
Poids net	6,709 g		

Températures

Température limite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

Caractéristiques du raccordement PE

Type de raccordement PE	Raccordement vissé par cadre support
-------------------------	--------------------------------------

Caractéristiques générales

Catégorie de surtension	III	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Cycles d'enfichage	≥ 500	Degré de pollution	3
Emplacements d'enfichage nécessaires	1	Matériau	Renforcé à la fibre de verre, au polycarbonate
Série	ModuPlug	Tenue d'isolation	10 ¹² Ω
Type	Femelle		

Classifications

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-18

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN
Données techniques	EPLAN

ModuPlug HDC MBUS 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

