

**ModuPlug  
HDC MDU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Souple**

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

**Informations générales de commande**

Type	HDC MDU
Référence	<a href="#">1429040000</a>
Version	Module factice
GTIN (EAN)	4050118233421
Cdt.	1 pièce(s)

## Fiche de données

### ModuPlug HDC MDU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	7,15 mm	Largeur (pouces)	0,281 inch
Hauteur	20,6 mm	Hauteur (pouces)	0,811 inch
Profondeur	34 mm	Profondeur (pouces)	1,339 inch
Poids net	2,62 g		

### Températures

Température limite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

### Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Cycles d'enfichage	≥ 500
Degré de pollution	3	Emplacements d'enfichage nécessaires	0,5
Matériau	Renforcé à la fibre de verre, au polycarbonate	Série	ModuPlug
Tenue d'isolation	10 <sup>12</sup> Ω		

### Classifications

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-18

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Données techniques	<a href="#">EPLAN</a>
Données techniques	<a href="#">STEP</a>

**Fiche de données****ModuPlug  
HDC MDU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**