

**WIL-MAGNET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le WIL-STANDARD : lampe LED 24V DC, seulement 8 mm de hauteur, avec sortie lumineuse très puissante (1315 lm) et une grande durée de vie (supérieure à 10 000 h).

Extrêmement robuste, enrobage solide, boîtier en métal - imperméable à l'eau (IP67).

Sa température de couleur de 6500 K (lumière du jour) fait de lui un éclairage polyvalent.

Raccordement très facile grâce au connecteur M12.

Grâce à sa faible consommation de courant, une alimentation 24V, 0,5A DC suffit à le faire fonctionner.

**Informations générales de commande**

Type	WIL-MAGNET
Référence	<a href="#">2526810000</a>
GTIN (EAN)	4050118537871
Cdt.	1 pièce(s)

**Fiche de données**

**WIL-MAGNET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions et poids**

Poids net 10 g

**Températures**

Température de fonctionnement , max. 60 °C      Température de fonctionnement , min. -20 °C  
 Température de fonctionnement -20 - 60°C

**Normes**

N° de certificat (cULus) E354496

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002955	eClass 6.2	27-11-06-31
eClass 9.0	27-11-92-90	eClass 9.1	27-11-92-90

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Téléchargements**

Données techniques [EPLAN](#)

**Fiche de données**

**WIL-MAGNET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dessins**

