

SAUTER HMM-NP

Fonctions très nombreuses pour applications exigeantes

KERN

Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesure de dureté
Groupe de produit	Duromètre Leeb
Famille de produits	HMM

Système de mesure

Plage de mesure [Min] (HLx)	170
Plage de mesure [Max] (HLx)	960
Lecture dureté [d] (HLx)	1
Objet d'essai épaisseur [Min]	3 mm
Échelles de dureté	HLD
Objet d'essai poids minimal [Min]	2 kg
Duromètre Leeb type de capteur	D

Unités de mesure

	HL
	HV
	HB
	HRB
	HRC
	MPa
Tolérance (% de [Max])	1%
Sonde de mesure longueur	14,6 cm
Sonde de mesure diamètre	2 cm

Écran

Écran type	LCD
------------	-----

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	30×80×150 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	30×80×150 mm
Matériau boîtier	plastique
Échelle - Type d'affichage	Numérique

Fonctions

Mesure à 360° possible	✓
Fonction mémoire	✓
Mémoire - nombre de résultats	9
Mémoire - nombre de (marquage des) échantillons	1
Fonction statistique	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	3 min

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	3×1.5 V AAA
Pile capacité	1.200 mAh
Pile tension	4,5 V
Nombre de cellules de pile	3
Pile - Poids individuel	67,8 g
Pile - Poids total dans l'article	203,4 g
Pile - Structure/forme	Cellules individuelles
Capacité de la pile (Wh)	1,8 Wh
Pile/batterie connectée	non connecté, joint

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-131
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	450×340×170 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,25 kg
Poids brut env.	4,8 kg
Poids d'expédition	5,2 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761207585
Classification REACH	pas de substances interdites

SAUTER HMM-NP



Fonctions très nombreuses pour applications exigeantes

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

ISO