SAUTER **SP 200K**

Photomètre compact, optimisé pour des mesures exactes de lumière, également LED



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Environnement/Sécurité au travail
Groupe de produit	Photomètre
Famille de produits	SP

Système de mesure

Tête de mesure fréquence de mesure	2 Hz
Plage de mesure [Max] (Lux)	200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx
Lecture éclairement [d] (lx)	0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx
Unités de mesure	lx fc

Écran

Écran type	LCD
Écran hauteur de chiffres	16 mm

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	185×68×38 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	185×68×38 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau boîtier de l'écran	plastique

Fonctions

Fonction Hold	✓
Fonction Peak	✓

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	9 V bloc
Connexion de la batterie	Bloc de 9v
Pile temps de chargement	200 h
Pile tension	9 V
Nombre de cellules de pile	1
Pile – Poids individuel	45,5 g
Pile – Poids total dans l'article	45,5 g
Pile/batterie connectée	non connecté, joint

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	50 °C

Homologation

Sigle CE	✓

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-190

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	200×106×55 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,30 kg
Poids d'expédition	0,28 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761200579
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

1 DAY

OPTION

ISO