

SAUTER SW 1000

Sonomètres professionnels de classe I et II de qualité supérieure

KERN



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Environnement/Sécurité au travail
Groupe de produit	Sonomètre
Famille de produits	SW

Système de mesure

Sonomètre classe	Classe 1
Microphone sensibilité	50 mV/Pa
Gamme de fréquences [Max]	20 kHz
Niveau sonore [Min] (db)	20 dB
Niveau sonore [Max] (db)	134 dB
Gamme de fréquences [Min]	10 Hz
Niveau sonore modes de mesure	Lp Leq Ln Lcpeak A C Z B
Niveau sonore modes d'enquête	
Unités de mesure	dB
Lecture son [d] (dB)	0,1 dB

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	210×80×40 mm
Dimensions appareil (L×P×H)	300×80×36 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	340×80×40 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau boîtier de l'écran	plastique

Fonctions

Fonction de valeur limite	✓
Signal analogique	✓
Fonction Hold	✓
Fonction Peak	✓
Fonction mémoire	✓

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Adaptateur secteur et fonction de pile (pile non incluse)
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
	EURO AUS UK US CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Alimentation électrique amovible	amovible
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	12 V, 1 A
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure positive, Ø extérieur 5,5 mm, Ø intérieure 2,1 mm, longue 9,5 mm
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	4×1.5 V AA
Connexion de la batterie	Pad + Ressort
Pile temps de chargement	10 h

Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	-10 °C
Température d'utilisation [Max]	50 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAKKS	963-281
Numéro d'article pour étalonnage usine	961-281

SAUTER SW 1000

KERN

Sonomètres professionnels de classe I et II de qualité supérieure

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	405×305×100 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,40 kg
Poids brut env.	1,4 kg
Poids d'expédition	2,5 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761200845
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

