

KERN HK-DB

Premium-Durometer für Härteprüfungen



Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	365 x 305 x 120 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	6 kg
Poids net:	450 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions totales (LxPxH):	132 x 82 x 31 mm
Matériel carter:	Fonte d'aluminium

Système de mesure

Capteur:	D
Lecture:	1
Plage de mesure (Max):	960
Plage de mesure (Min):	170
Précision (du [Max]):	1 %
Unités de mesure:	HB HL HRB HRC HV

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,100 cm
------------------------------	----------

Fonctions

Établissement de la moyenne:	oui
Identification automatique du capteur:	oui
Teste dans toutes les directions de contrainte, 360°:	oui

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Durée de service:	200 h
-------------------	-------

Prestation

Certificat d'étalonnage ISO:	961-131
------------------------------	---------

Catégorie

Catégorie:	Appareils de mesure la dureté
Product Group:	Duromètre électronique Leeb