

SAUTER SU 130

Sonomètre polyvalent

KERN



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Environnement/Sécurité au travail
Groupe de produit	Sonomètre
Famille de produits	SU

Système de mesure

Sonomètre classe	—
Microphone sensibilité	30 mV/Pa
Gamme de fréquences [Max]	12,5 kHz
Niveau sonore [Min] (dB)	30 dB
Niveau sonore [Max] (dB)	130 dB
Gamme de fréquences [Min]	20 Hz
Niveau sonore modes de mesure	Lp Leq Ln
Niveau sonore modes d'enquête	A C F
Unités de mesure	dB
Tolérance (% de [Max])	3%
Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles	30
Lecture son [d] (dB)	0,1 dB

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	223×62×25 mm
Dimensions appareil (L×P×H)	236×63×26 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	236×63×40 mm
Matériau boîtier	plastique

Fonctions

Fonction de valeur limite	✓
Signal analogique	✓
Fonction Hold	✓
Fonction Peak	✓
Fonction mémoire	✓

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	4×1.5 V AAA
Connexion de la batterie	Pad + Ressort
Pile capacité	1.200 mAh
Pile tension	6 V
Nombre de cellules de pile	4
Pile – Poids individuel	90,4 g
Pile – Poids total dans l'article	361,6 g
Pile – Structure/forme	Cellules individuelles
Capacité de la pile (Wh)	1,8 Wh
Pile/batterie connectée	non connecté, joint

Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	-10 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-281
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	260×218×73 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,80 kg
Poids d'expédition	0,8 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761139619
Classification REACH	pas de substances interdites

SAUTER SU 130

Sonomètre polyvalent

KERN

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

