



HSM SECURIO B22 - 3,9 x 30 mm



Destructeur de documents HSM SECURIO B22

Rien de plus simple pour la sécurité de vos données personnelles ! Le modèle d'entrée de gamme très performant de la série B est parfait pour la destruction de documents sur le lieu de travail. Avec une fonction démarrage/arrêt automatique et dispositif de protection contre la surcharge. Le collecteur de 33 litres est facile à retirer et à vider.

Caractéristiques

Réf. d'article :	1833121	Largeur d'introduction:	240 mm
EAN	4026631047838	Capacité du bac de réception:	33 l
Type de coupe:	coupe en particules	Capacité de réception en feuilles (80 g):	435
Largeur de coupe :	3,9 x 30 mm	Niveau sonore (fonctionnement à vide):	ca. 57 dB(A)
Degré de sécurité (DIN 66399):	E-3 F-1 P-4 T-4	Largeur x Profondeur x Hauteur:	375 x 310 x 600 mm
Rendement de coupe en feuilles 80g/m²:	9 - 11	Poids:	12,515 kg
Puissance du moteur:	440 W	Type de matériau:	Papier, Agrafes et trombones, Carte de crédit
Tension / Fréquence:	230 V / 50 Hz		


Informations sur le produit



Les cylindres de coupe en acier trempé durci par induction garantissent une durée de vie élevée.



La machine s'éteindra automatiquement s'il est indiqué sur l'écran que la corbeille est pleine.



Le collecteur s'enlève et se vide facilement.

HSM®



Fonctionnement en continu

Le moteur puissant garantit une performance de coupe élevée et un fonctionnement continu en toute sécurité.



Économie d'énergie

Consommation d'énergie en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veille grâce au système intelligent de gestion d'économie d'énergie EcoSmart.



Sécurité optimale pour l'utilisateur

L'élément de sécurité empêche une insertion involontaire et augmente la sécurité de l'utilisateur.



Fonction mèche/arrêt automatique

Le principe de fonctionnement est très simple : Si vous introduisez du papier, l'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête automatiquement après la destruction des documents.




Affichage complet de la corbeille

La machine s'éteindra automatiquement s'il est indiqué sur l'écran que la corbeille est pleine.



Indication du niveau

Le niveau de remplissage peut à tout moment être contrôlé à travers la fenêtre de visualisation.



Garantie sur les cylindres de coupe en acier trempé pendant toute la durée de vie des degrés de sécurité P-2 à P-5 (selon ISO/IEC 21964).



*HSM SECURIO B24, B26, B32

www.hsm.eu

HSM®