

SIVACON, régulateur Boîtier vide, sans panneaux latéraux, selon IEC 62208, avec Trous d'aération, IP20, H: 2200 mm, L: 900 mm, T : 1000 mm



| Version                                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nom de marque produit                                       | SIVACON                 |
| Désignation du produit                                      | Armoire électrique vide |
| Version du produit                                          | selon CEI 62208         |
| Exécution de la surface                                     | thermolaqué             |
| Version du produit / version CEM                            | Non                     |
| Classe de protection                                        |                         |
| Indice de protection IP                                     | IP20                    |
| Classe de protection du matériel                            | classe de protection 1  |
| Pertinence                                                  |                         |
| Qualification pour montage / pour mesures métriques         | oui                     |
| <b>Compatibilité d'intégration</b>                          |                         |
| • Installation en saillie                                   | Oui                     |
| • Montage encastré                                          | Non                     |
| Compatibilité d'utilisation / pour utilisation en extérieur | Non                     |
| Apparence                                                   |                         |
| Référence de couleur RAL                                    | RAL 7035                |

|         |            |
|---------|------------|
| Couleur | gris clair |
|---------|------------|

## Détails sur le produit

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Constituant du produit                                      |     |
| • Porte avec grille d'aération                              | Oui |
| • Plaque de montage                                         | Oui |
| • Porte arrière                                             | Non |
| • Porte transparente                                        | Non |
| • Plaque de montage à profondeur réglable                   | Oui |
| Caractéristique produit / du boîtier / Boîtier juxtaposable | Oui |

## Nombre

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nombre de serrures | 0 |
| Nombre de portes   | 2 |

## Conception mécanique

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Hauteur          | 2 200 mm  |
| Largeur          | 900 mm    |
| Profondeur       | 1 000 mm  |
| Mode de fixation |           |
| • Montage 19"    | Non       |
| • Montage au sol | Oui       |
| • Montage mural  | Non       |
| Poids net        | 172,84 kg |
| Matériau         | acier     |

## Certificats

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Désignation du matériel  |    |
| • selon EN 61346-2       | U  |
| • selon CEI 81346-2:2009 | UC |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

## Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MF1290-3VR4>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MF1290-3VR4>



