

Armoire EMV IP40 H x l x p = 2000 x 800 x 400 pour installation séparée avec parois latérales, IP 40



Figure à titre d'exemple

Version	
Nom de marque produit	SIVACON
Désignation du produit	armoire CEM
Type d'installation	montage individuel
Exécution de la surface	châssis et enveloppes galvanisés, enveloppes revêtues par poudre
Version du produit / version CEM	Oui
Exécution de l'armoire de distribution / Version PC	Non
Exécution de l'armoire de distribution / Version pupitre	Non
Classe de protection	
Indice de protection IP	IP40
Qualification pour montage	10 pouces, 17 pouces, 19 pouces, 21 pouces, 23 pouces, 24 pouces
<ul style="list-style-type: none"> <li>pour mesures en pouces</li> <li>pour mesures métriques</li> </ul>	M8
Compatibilité d'utilisation / pour utilisation en extérieur	Non

Apparence	
Référence de couleur RAL	RAL 7032
Couleur	gris silex
Constituant du produit	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadre amovible</li> <li>• Porte avec grille d'aération</li> <li>• Plaque de montage</li> <li>• Porte arrière</li> <li>• Toit incliné</li> <li>• Porte transparente</li> <li>• Plaque de montage à profondeur réglable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> </ul>
Nombre de serrures	1
Nombre de portes	1

Conception mécanique	
Hauteur	2 000 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	400 mm
Nombre d'unités modulaires de hauteur / pour hauteur d'encastrement	38
Mode de fixation	à la verticale
Mode de fixation / Montage 19"	Oui
Poids net	120 kg
Matériau	acier

Certificats	
Désignation du matériel	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• selon EN 61346-2</li> </ul>	U

<b>General Product Approval</b>	<b>other</b>
---------------------------------	--------------

[Miscellaneous](#)



### Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MF2084-4ES>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MF2084-4ES>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF2084-4ES](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2084-4ES)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>