

Armoire standard 8MF5 h x l x p = 2200 x 1200 x 400 implantation:  
individuel non ventilé, non montée, vissée IP40



Figure à titre d'exemple

| Version                                                     |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nom de marque produit                                       | SIVACON                                                          |
| Désignation du produit                                      | armoire système standard                                         |
| Type d'installation                                         | montage individuel                                               |
| Exécution de la surface                                     | revêtu par poudre                                                |
| Version du produit / version CEM                            | Non                                                              |
| Exécution de l'armoire de distribution / Version PC         | Non                                                              |
| Exécution de l'armoire de distribution / Version pupitre    | Non                                                              |
| Classe de protection                                        |                                                                  |
| Indice de protection IP                                     | IP40                                                             |
| Qualification pour montage                                  |                                                                  |
| • pour mesures en pouces                                    | 10 pouces, 17 pouces, 19 pouces, 21 pouces, 23 pouces, 24 pouces |
| • pour mesures métriques                                    | M8                                                               |
| Compatibilité d'utilisation / pour utilisation en extérieur | Non                                                              |

## Apparence

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Référence de couleur RAL                  | RAL 7032   |
| Couleur                                   | gris silex |
| Constituant du produit                    |            |
| • Cadre amovible                          | Non        |
| • Porte avec grille d'aération            | Non        |
| • Plaque de montage                       | Non        |
| • Porte arrière                           | Non        |
| • Toit incliné                            | Non        |
| • Porte transparente                      | Non        |
| • Plaque de montage à profondeur réglable | Non        |
| Nombre de serrures                        | 1          |
| Nombre de portes                          | 2          |

## Conception mécanique

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Hauteur                                                             | 2 200 mm       |
| Largeur                                                             | 1 200 mm       |
| Profondeur                                                          | 400 mm         |
| Nombre d'unités modulaires de hauteur / pour hauteur d'encastrement | 43             |
| Mode de fixation                                                    | à la verticale |
| Mode de fixation / Montage 19"                                      | Oui            |
| Poids net                                                           | 185 kg         |
| Matériau                                                            | acier          |

## Certificats

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Désignation du matériel |   |
| • selon EN 61346-2      | U |

|                          |                           |       |
|--------------------------|---------------------------|-------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |
|--------------------------|---------------------------|-------|



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

## Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MF5224-4E>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MF5224-4E>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF5224-4E](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF5224-4E)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

