

Désignation type de produit

Description du produit

Lampe annulaire externe, 24 V IR

Lampe annulaire externe infrarouge (850 nm)

Lampe annulaire à DEL IR MV400 claire source de lumière: LED 850Nm; portée: 500mm..3000mm, pour SIMATIC MV420 et MV440, convient pour un boîtier de protection d'objectif: 6GF3440-8AC11-8AC12, -8AC13-8AC21; convient pour support d'éclairage: 6GF3440-8CD01; alimentation 24V; convient pour les câbles de luminaire: 6GF3440-8BC4, 6GF3440-8BD1; dimensions: 142x 142x 43 mm (l x H x P), indice de protection IP67



Compatibilité d'utilisation	Pour des portées d'éclairage de 0,5 à 3 m et une durée d'éclair de 10 ms
Applications	pour montage avec plaque de montage 6GF3440-8CD01 sur MV440
Caractéristiques mécaniques	
Matériau	métal
Couleur	noir
Présentation, dimensions et poids	
Hauteur	43 mm
Diamètre	142 mm
Normes, spécifications, homologations	
Désignation du matériel	EAC
<ul style="list-style-type: none"> selon CEI 81346-2:2018 	
Pour plus d'informations / Liens Internet	
Lien Internet	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
<ul style="list-style-type: none"> vers site Internet : TIA Selection Tool 	

- vers site Internet : Aide à la sélection SIMATIC NET SELECTION TOOL
- vers site Internet : IWLAN
- vers site Internet : Communication industrielle
- vers site Internet : Industry Mall
- vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements
- vers site Internet : Base de données d'images
- vers site Internet : CAx-Download-Manager
- vers site Internet : Assistance en ligne Industry

dernière modification :

<https://support.industry.siemens.com/WW/view/en/67384964>

<http://www.siemens.com/iwlan>

<http://www.siemens.com/codereader>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

27-08-2019